



## Niplere, Type: 723239



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078111 723239
GTIN	4014586869926
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Meget gunstige driftsomkostninger takket være en høj standtid for stempel og matrice.
- QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt skift af stempel og matrice uden brug af værktøj.
- Arbejdsretningen kan ændres uden brug af værktøj.
- Perfekt til trapezplader på op til 160 mm med stor sikkedybde.

#### Bemærk:

Egnede batterier kan findes under nr. 073851 – nr. 073858 eller startsæt under nr. 073863 – nr. 073867. Lader under nr. 073866.

### Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	350 W
Skærehastighed	2,7 m/min
Vægt	1,9 kg
Skærebredde	5 mm
Radius for den mindste kurve	70 mm

maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Slagtal	1500 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	BLK 1.6LE
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Niplere