

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M34X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M34X1
GTIN	4045197999887
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 33 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G

Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	102 mm
Kernehul-Ø	33 mm
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	34 mm
Skaft-Ø D _s	28 mm
Gevindstigning	1 mm
Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Samlet længde L	200 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M34×1
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper