



## Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, Ø DC h8: 5,6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	114020 5,6
GTIN	4045197009999
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Valset**, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.

Mål ifølge DIN 338.

Robust spiralbor med forstærket kerne og lille tværskær af hensyn til let forboring og nøjagtig centrering af den planlagte boring. **Præcisionsrullevalsedede spånrum.**

#### Anbefaling:

##### Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

##### Bemærk:

Str. 14-20 skaft-Ø 13 mm med 3 spændeflader.

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Spånnotlængde $L_c$	57 mm
Tilspænding $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/o
Nominel Ø $D_c$	5,6 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø $D_s$	5,6 mm
Samlet længde L	93 mm
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	48,6 mm
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Cylinderskaft

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		