

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M4X0,7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M4X0,7
GTIN	4045197997760
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,7 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	63 mm
Gevind-Ø	4 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G

Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevinddybde	12 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4×0,7
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter