

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M40X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M40X0,75
GTIN	4045197625175
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Samlet længde L	200 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Gevinddybde	120 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX

Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Kernehul-Ø	39,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	32 mm
Skaftfirkant □	24 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	40 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M40×0,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper