

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M1X0,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M1X0,2
GTIN	4045197625892
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	2,5 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX

Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,2 mm
Antal spånnoter	2
Samlet længde L	40 mm
Skafftirkant □	2,1 mm
Gevind-Ø	1 mm
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	0,8 mm
Antal skær Z	2
Norm	DIN 371
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1×0,2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper