

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: NO.0-80****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130030 NO.0-80 |
| GTIN | 4062406000011 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage
Mindste ordremængde: 25 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNF
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Gevindgange pr. tomme: 80
Gevind-Ø: 1,53 mm
Samlet længde L: 40 mm
Skaft-Ø D_s: 2,5 mm
Skaftfirkant □: 2,1 mm
Kernehul-Ø: 1,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Norm | DIN 371 |
| Gevindstigning | 0,318 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Samlet længde L | 40 mm |
| Skaft-Ø D _s | 2,5 mm |
| Kernehul-Ø | 1,25 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 80 |

| | |
|----------------------------|--|
| Skæremateriale | HSS E |
| Antal spånnoter | 2 |
| Gevind-Ø | 1,53 mm |
| Skafftirkant □ | 2,1 mm |
| Gevinddybde | 4,59 mm |
| Gevindtype | UNF |
| Gevindstørrelse | 0-80 UNF |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |