

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M25X1,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130001 M25X1,75
GTIN	4062406001995
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 23,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Samlet længde L	140 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	25 mm

Gevinddybde	75 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Kernehul-Ø	23,25 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,75 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M25×1,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper