

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M2,5X0,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130001 M2,5X0,2
GTIN	4062406000431
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,2 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	2,5 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kernehul-Ø	2,3 mm
Gevinddybde	7,5 mm

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,2 mm
Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M2,5×0,2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper