

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M4,5X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130001 M4,5X0,35
GTIN	4062406000554
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,15 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevindstigning	0,35 mm
Kernehul-Ø	4,15 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	6 mm
Skæremateriale	HSS E

Gevind-Ø	4,5 mm
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	70 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevinddybde	13,5 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M4,5×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper