

**Garant****Centrerbor HSS A venstre, ubelagt, Nominel Ø DC k12: 0,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	111250 0,5
GTIN	4045197000422
Artikelklasse	11A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet og efterslebet i et stykke.

**Venstreskær**, spiralnotet. Ensidigt skærende.**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Nominel Ø D <sub>c</sub>	0,5 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/o
Til emne-Ø	< 4 mm
Skafttolerance	h7
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,15 mm
Samlet længde L	25 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 333
Type	A
Tolerance, nom. Ø	k12
Vinkel på forsænker	60 grader
Skæreretning	Venstre

Skaft	Cylinderskaft med h7
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Centrerbor

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	P
CuZn	egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		