

**Garant****Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8 (mm eller tommer): 17/32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114150 17/32
GTIN	4045197364517
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.  
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$ .

**Bemærk:**

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Spånnotlængde $L_c$	108 mm
Tilspænding $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/o
Antal skær $Z$	2
Tomme, nom. Ø svarer til	13,49 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø $D_s$	13,49 mm
Samlet længde $L$	160 mm
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	87,8 mm
Spidsvinkel	118 grader

Skaft	Cylinderskaft
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		