

Garant**Momentnøgle basisenhed uden skala uden indsatsværktøj, Maks. moment: 25Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657450 25
GTIN	4045197995926
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.

Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om. Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr. 657582 - 657950.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 2 \%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstiksværktøj: Finder du under nr. 657582 – 657950.

Teknisk beskrivelse

Vægt	230 g
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Momentområde	5 - 25 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Maks. moment	25 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	157 mm
Målemetode	Moment
Samlet længde L	189 mm
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	137,5 mm
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	19,5 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2
Firkant-indstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657698 1-1/2
Indstillingsnøgle til drejningsmoment Type 1	657455 1
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4
Bitskralde til indstiksværktøj Bitholder 1/4 tommer	657932 1/4
Firkant-indstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657698 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Firkant-indstiksværktøj Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657698 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4