

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M43X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130001 M43X0,5
GTIN	4062406003302
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 42,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,5 mm
Gevinddybde	129 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Skaft-Ø D _s	36 mm
Gevind-Ø	43 mm
Samlet længde L	220 mm

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Kernehul-Ø	42,5 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M43×0,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper