

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M50X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130001 M50X1
GTIN	4062406003630
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 49 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	50 mm
Samlet længde L	250 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H

Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skaffirkant □	32 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	49 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	150 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M50×1
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering	uden
Produkttype	Snittapper