

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M1,4X0,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M1,4X0,2
GTIN	4045197996282
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Skafffirkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Skaff-Ø D _s	2,5 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G

Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevindstigning	0,2 mm
Gevind-Ø	1,4 mm
Samlet længde L	40 mm
Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	1,2 mm
Norm	DIN 371
Gevinddybde	4,2 mm
Antal spånnoter	2
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1,4×0,2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper