

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M1,6X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M1,6X0,25
GTIN	4045197997524
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20

Antal spånnoter	2
Samlet længde L	40 mm
Gevinddybde	4,8 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Antal skær Z	2
Gevindstigning	0,25 mm
Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	1,35 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	1,6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1,6×0,25
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper