

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M25X1,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130005 M25X1,5 |
| GTIN                | 4062406005559  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gevindstigning  | 1,5 mm     |
| Samlet længde L | 140 mm     |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G   |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H         |
| Toleranceklasse | 7HX        |
| Toleranceklasse | 7G         |
| Toleranceklasse | 7GX        |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Antal skær Z               | 4  |
| Gevind-Ø                   | 25 mm  |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Gevinddybde                | 75 mm  |
| Skaftfirkant □             | 14,5 mm  |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 18 mm  |
| Kernehul-Ø                 | 23,5 mm  |
| Norm                       | DIN 376  |
| Antal spånnoter            | 4  |
| Gevindtype                 | M  |
| Gevindstørrelse            | M25×1,5  |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13   |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |