

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M27X2****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130000 M27X2  |
| GTIN                | 4045197999382 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 25 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Antal skær Z    | 4          |
| Gevind-Ø        | 27 mm      |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H                                          |
| Toleranceklasse            | 7HX                                         |
| Toleranceklasse            | 7G                                          |
| Toleranceklasse            | 7GX                                         |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 20 mm                                       |
| Skaftfirkant □             | 16 mm                                       |
| Gevindstigning             | 2 mm                                        |
| Norm                       | DIN 376                                     |
| Samlet længde L            | 160 mm                                      |
| Antal spånnoter            | 4                                           |
| Gevinddybde                | 81 mm                                       |
| Kernehul-Ø                 | 25 mm                                       |
| Gevindtype                 | M                                           |
| Gevindstørrelse            | M27×2                                       |
| Belægning                  | ubelagt                                     |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | B                                           |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej                                         |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul               |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper