

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M2,5X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M2,5X0,35
GTIN	4045197997678
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	2,5 mm
Skafftirkant □	2,1 mm
Samlet længde L	50 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,35 mm
Norm	DIN 371
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX

Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Kernehul-Ø	2,15 mm
Gvinddybde	7,5 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M2,5×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper