

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M8X1,25****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130000 M8X1,25 |
| GTIN | 4045197997968 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------|
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |

| | |
|----------------------------|--|
| Skaft-Ø D _s | 8 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Gvinddybde | 24 mm |
| Gvindstigning | 1,25 mm |
| Samlet længde L | 90 mm |
| Gvind-Ø | 8 mm |
| Kernehul-Ø | 6,75 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | DIN 371 |
| Skaftfirkant □ | 6,2 mm |
| Gvindtype | M |
| Gvindstørrelse | M8×1,25 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gvindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |