

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M40X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M40X2
GTIN	4045197625212
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: M
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Toleranceklasse: ISO 1 4H
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX
Toleranceklasse: ISO 2 6H
Gevindstigning: 2 mm
Samlet længde L: 200 mm
Skaft-Ø D_s: 32 mm
Skaftfirkant □: 24 mm
Kernehul-Ø: 38 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	38 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skaft-Ø D _s	32 mm
Gevinddybde	120 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	24 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	40 mm
Gevindstigning	2 mm
Samlet længde L	200 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M40×2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering	uden
Produkttype	Snittapper