

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M42X0,75****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130000 M42X0,75 |
| GTIN                | 4045197625281   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 32 mm      |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse        | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse        | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse        | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse        | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse        | ISO 3 6G   |
| Toleranceklasse        | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse        | 7H         |
| Toleranceklasse        | 7HX        |
| Toleranceklasse        | 7G         |
| Toleranceklasse        | 7GX        |
| Toleranceklasse        | 6H +0,10   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Samlet længde L            | 200 mm   |
| Antal spånnoter            | 4  |
| Gevind-Ø                   | 42 mm  |
| Gevindstigning             | 0,75 mm  |
| Gevinddybde                | 126 mm   |
| Kernehul-Ø                 | 41,25 mm                                       |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Norm                       | DIN 376  |
| Skafftirkant □             | 24 mm  |
| Antal skær Z               | 4  |
| Gevindtype                 | M  |
| Gevindstørrelse            | M42×0,75                                       |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13   |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |