

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M2X0,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M2X0,2
GTIN	4062406003920
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	1,8 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G

Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	45 mm
Skafftirkant □	2,1 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	2 mm
Gevinddybde	6 mm
Gevindstigning	0,2 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2×0,2
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper