

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M47X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M47X0,5
GTIN	4062406007034
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10

Skafftirkant □	29 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	47 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gevinddybde	141 mm
Kernehul-Ø	46,5 mm
Samlet længde L	250 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M47×0,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper