

Garant**XDMT090416ZDER, HB4420, Type: S**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212883 S
GTIN	4045197625847
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,45 mm
Type	S
Hjørneradius	1,6 mm
Plattetykkelse S	4.76 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT090416ZDER
Type	HB4420
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,7 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Belægning	PVD
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Inconel	egnet	30 m/min	S
våd, maksimal	egnet		