

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M2,2X0,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130006 M2,2X0,2
GTIN	4062406007539
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,2 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	45 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,2 mm
Gevinddybde	6,6 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Norm	DIN 371

Skafftirkant □	2,1 mm
Kernehul-Ø	2 mm
Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevind-Ø	2,2 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M2,2×0,2
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper