

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M34X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130006 M34X0,35
GTIN	4062406009779
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 33,65 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	33,65 mm
Antal spånnoter	4
Skaftfirkant □	22 mm
Skaft-Ø D _s	28 mm
Norm	DIN 376

Gevindstigning	0,35 mm
Gevinddybde	102 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	200 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	34 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M34×0,35
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper