

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M20X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M20X0,35
GTIN	4062406005115
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	19,65 mm
Antal spånnoter	3
Skafftirkant □	12 mm
Gevind-Ø	20 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX

Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Antal skær Z	3
Samlet længde L	140 mm
Skæremateriale	HSS E
Gvinddybde	60 mm
Gvindstigning	0,35 mm
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M20×0,35
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper