

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M2X0,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130006 M2X0,2
GTIN	4062406007492
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage
Mindste ordremængde: 25 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: MF-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Toleranceklasse: ISO 1 4H
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX
Toleranceklasse: ISO 2 6H
Gevindstigning: 0,2 mm
Samlet længde L: 45 mm
Skaft-Ø D_s: 2,8 mm
Skaftfirkant □: 2,1 mm
Kernehul-Ø: 1,8 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,2 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Samlet længde L	45 mm
Kernehul-Ø	1,8 mm
Gevinddybde	6 mm
Norm	DIN 371
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	2 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M2×0,2
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper