

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M25X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M25X0,75
GTIN	4062406005528
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	140 mm
Gvindstigning	0,75 mm
Gvinddybde	75 mm
Kernehul-Ø	24,25 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX

Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Antal spånnoter	4
Skafftirkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	25 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M25×0,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper