

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M22X2,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130005 M22X2,5 |
| GTIN                | 4062406005344  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Antal spånnoter | 3          |
| Gvinddybde      | 66 mm      |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G   |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H         |
| Toleranceklasse | 7HX        |
| Toleranceklasse | 7G         |
| Toleranceklasse | 7GX        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Kernehul-Ø                 | 19,5 mm                                     |
| Skafftirkant □             | 14,5 mm                                     |
| Norm                       | DIN 376                                     |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 18 mm                                       |
| Gevindstigning             | 2,5 mm                                      |
| Samlet længde L            | 140 mm                                      |
| Antal skær Z               | 3   |
| Gevind-Ø                   | 22 mm                                       |
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M22×2,5                                     |
| Belægning                  | TiN   |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | B   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul               |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden  |
| Produkttype                | Snitter                                     |