

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M20X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M20X1,25
GTIN	4062406005153
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	12 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10

Toleranceklasse	6H +0,20
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Samlet længde L	140 mm
Gevinddybde	60 mm
Gevind-Ø	20 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	18,75 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M20×1,25
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper