

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M40X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M40X0,35
GTIN	4062406013844
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10

Gevinddybde	100 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Samlet længde L	200 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	0,35 mm
Skaftfirkant □	24 mm
Kernehul-Ø	39,65 mm
Gevind-Ø	40 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M40×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper