

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M2,5X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M2,5X0,25
GTIN	4062406004019
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gvinddybde	7,5 mm
Norm	DIN 376
Samlet længde L	50 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H

Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Kernehul-Ø	2,25 mm
Gevindstigning	0,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	2,5 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,5×0,25
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper