

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M2X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M2X0,25
GTIN	4062406003937
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	45 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX

Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skafftirkant □	2,1 mm
Skafft-Ø D _s	2,8 mm
Antal skær Z	3
Gvinddybde	6 mm
Gvind-Ø	2 mm
Kernehul-Ø	1,75 mm
Gvindstigning	0,25 mm
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M2×0,25
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper