

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M30X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M30X2
GTIN	4062406005962
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 28 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	2 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Samlet længde L	180 mm
Skaftfirkant □	18 mm
Gevinddybde	90 mm

Kernehul-Ø	28 mm
Gevind-Ø	30 mm
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M30×2
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper