

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M37X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M37X0,5
GTIN	4062406006464
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Gevindstigning	0,5 mm
Antal skær Z	4
Gevinddybde	111 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX

Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skagt-Ø D_s	32 mm
Kernehul-Ø	36,5 mm
Samlet længde L	200 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	37 mm
Skagtfirkant \square	24 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M37×0,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skagt	Cylinderskagt med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter