

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M50X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130006 M50X3
GTIN	4062406010805
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: MF-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Toleranceklasse: ISO 1 4H
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX
Toleranceklasse: ISO 2 6H
Gevindstigning: 3 mm
Samlet længde L: 250 mm
Skaft-Ø D_s: 40 mm
Skaftfirkant □: 32 mm
Kernehul-Ø: 47 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	32 mm
Kernehul-Ø	47 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	40 mm
Gevinddybde	150 mm

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	250 mm
Gevindstigning	3 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	50 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M50×3
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper