

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M3,5X0,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M3,5X0,6
GTIN	4062406004088
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	56 mm
Skafftirkant □	3 mm
Norm	DIN 376
Skæft-Ø D _s	4 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gvinddybde	10,5 mm
Gvindstigning	0,6 mm
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevind-Ø	3,5 mm
Kernehul-Ø	2,9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3,5×0,6
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper