

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M52X5****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130006 M52X5  |
| GTIN                | 4062406010911 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 5 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 47 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kernehul-Ø             | 47 mm   |
| Samlet længde L        | 250 mm  |
| Norm                   | DIN 376 |
| Gevinddybde            | 156 mm  |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 40 mm   |
| Antal skær Z           | 4       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Gevind-Ø                   | 52 mm                                       |
| Skæftfirkant □             | 32 mm                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 1 4H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                  |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Antal spånnoter            | 4   |
| Gevindstigning             | 5 mm  |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M52×5                                       |
| Belægning                  | TiN   |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | B   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul               |
| Skæreretning               | Venstre                                     |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper