

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M32X3****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130005 M32X3  |
| GTIN                | 4062406006112 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 29 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Skafftirkant □             | 20 mm                                       |
| Antal skær Z               | 4   |
| Gevindstigning             | 3 mm  |
| Gevind-Ø                   | 32 mm                                       |
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Kernehul-Ø                 | 29 mm                                       |
| Samlet længde L            | 180 mm                                      |
| Gevinddybde                | 96 mm                                       |
| Norm                       | DIN 376                                     |
| Antal spånnoter            | 4   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 25 mm                                       |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M32×3                                       |
| Belægning                  | TiN   |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | B   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul               |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

|             |            |
|-------------|------------|
| Farvering   | uden       |
| Produkttype | Snittapper |