

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M29X1,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130005 M29X1,5 |
| GTIN                | 4062406005887  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Gevindstigning                        | 1,5 mm     |
| Antal spånnoter                       | 4          |
| Skæremateriale                        | HSS E      |
| Skaftfirkant <input type="checkbox"/> | 18 mm      |
| Norm                                  | DIN 376    |
| Antal skær Z                          | 4          |
| Gevinddybde                           | 87 mm      |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                | 22 mm      |
| Gevind-Ø                              | 29 mm      |
| Kernehul-Ø                            | 27,5 mm    |
| Toleranceklasse                       | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse                       | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse                       | ISO 2 6H   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                     |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H   |
| Toleranceklasse            | 7HX  |
| Toleranceklasse            | 7G   |
| Toleranceklasse            | 7GX  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Samlet længde L            | 180 mm   |
| Gevindtype                 | M  |
| Gevindstørrelse            | M29×1,5  |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13   |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |