

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M7X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M7X0,75
GTIN	4062406011406
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10

Skaft-Ø D _s	7 mm
Kernehul-Ø	6,25 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevind-Ø	7 mm
Norm	DIN 371
Gevinddybde	17,5 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Samlet længde L	80 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,75 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M7×0,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper