

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M17X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M17X0,35
GTIN	4062406012014
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	42,5 mm
Gevind-Ø	17 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G

Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,35 mm
Antal skær Z	3
Skæft-Ø D _s	14 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	16,65 mm
Skæftfirkant □	11 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M17×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper