

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M1,8X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130006 M1,8X0,25
GTIN	4062406007478
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 25 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: MF-LH  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 371  
Toleranceklasse: ISO 1 4H  
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX  
Toleranceklasse: ISO 2 6H  
Gevindstigning: 0,25 mm  
Samlet længde L: 40 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Skaftfirkant □: 2,1 mm  
Kernehul-Ø: 1,55 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	2,1 mm
Antal skær Z	2
Gevind-Ø	1,8 mm
Gevindstigning	0,25 mm
Skæremateriale	HSS E

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gevinddybde	5,4 mm
Antal spånnoter	2
Samlet længde L	40 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Kernehul-Ø	1,55 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M1,8×0,25
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering	uden
Produkttype	Snittapper