

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M43X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M43X0,5
GTIN	4062406006877
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX

Toleranceklasse	6H +0,10
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Gevinddybde	129 mm
Kernehul-Ø	42,5 mm
Skaft-Ø D _s	36 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	220 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Gevind-Ø	43 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M43×0,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper