

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M1,8X0,35****Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 130011 M1,8X0,35 |
| GTIN                | 4062406014650    |
| Artikelklasse       | 10N              |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,45 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Samlet længde L | 40 mm   |
| Norm            | DIN 371 |
| Antal skær Z    | 2       |
| Kernehul-Ø      | 1,45 mm |
| Gevind-Ø        | 1,8 mm  |
| Antal spånnoter | 2       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Gevinddybde                | 4,5 mm                                      |
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Skafffirkant □             | 2,1 mm                                      |
| Toleranceklasse            | ISO 1 4H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                  |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 2,5 mm                                      |
| Gevindstigning             | 0,35 mm                                     |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M1,8×0,35                                   |
| Belægning                  | ubelagt                                     |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | C   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                      |
| Skæreretning               | Venstre                                     |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper