

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M13X0,5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130006 M13X0,5 |
| GTIN | 4062406008147 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12,5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Norm | DIN 376 |
| Gevinddybde | 39 mm |
| Kernehul-Ø | 12,5 mm |
| Skaftfirkant □ | 9 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Skaft-Ø D _s | 11 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Gevind-Ø | 13 mm |
| Gevindstigning | 0,5 mm |
| Samlet længde L | 110 mm |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevindtype | MF-LH |
| Gevindstørrelse | M13×0,5 |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper