

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M41X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130011 M41X0,75
GTIN	4062406017545
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 40,25 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	32 mm
Samlet længde L	200 mm
Gevind-Ø	41 mm
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	0,75 mm

Skafftirkant □	24 mm
Kernehul-Ø	40,25 mm
Antal skær Z	4
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Gvinddybde	102,5 mm
Gvindtype	MF-LH
Gvindstørrelse	M41×0,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper